


Zespół mocujący SMBR-8-8/100-S6

Numer produktu: 538937

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	do rowka T
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø8 - Ø100
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-20 °C...120 °C
Waga produktu	20 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna