

Gniazdo wtykowe NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Numer produktu: 538999

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Przylącze elektryczne	5-pin Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Obciążalność prądowa	3 A
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny