


# Filtr z tłumikiem hałasu LFU-3/8

Numer produktu: 539133

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                     | G3/8                                                                                 |
| Pozycja montażu                              | w pionie +/- 5°                                                                      |
| Dokładność filtracji                         | 1 µm                                                                                 |
| Spust kondensatu                             | Odkręcany ręcznie                                                                    |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                                 |
| Przepływ do atmosfery                        | 4700 l/min                                                                           |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Redukcja hałasu                              | Redukcja o 40 dB                                                                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 78 dB(A)                                                                             |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Waga produktu                                | 190 g                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G3/8                                                                                 |
| Materiał obudowy                             | Polipropylen                                                                         |