


Profil wsporczy HMIA-E05- -

Numer produktu: 539378

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. długość profilu	3000 mm
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu według długości	2.12 kg/m
Materiał adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany