

Gniazdo wtykowe MSSD-E-M12

Numer produktu: 539711

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...300 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Przepust kablowy	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm...6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...115 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	HNBR