

Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12

Numer produktu: 539712

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przylącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Przepust kablowy	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm...6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 °C...125 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR