

Mocowanie wahliwe SBN-40

Numer produktu: 539925

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	593 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał mocowania	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał łożyska	Brąz
Materiał śrub	Stal, ocynkowana
Materiał wspornika kąтового	Stal