

Amortyzator hydrauliczny YSRW-DGC-40-GF

Numer produktu: 540352

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Amortyzacja	samonastawna miękką krzywą charakterystyki
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa