

# Zestaw manometru DPA-40-16-MA-SET

Numer produktu: 540782

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	27
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Ciśnienie robocze	16 bar
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Waga produktu	16 g