

Płyta zasilająca
VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL
Numer produktu: 541083

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 25%
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	200 g
Przylącze elektryczne	5-pin 7/8" łącznik wtykowy okrągły
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Wzmocniony poliamid
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy