

Blok przyłączeniowy CPX-AB-2-M12-RK-DP

Numer produktu: 541519

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	71 g
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA PC
Przylącze elektryczne	2 x gniazdo wtykowe 5-pin Kodowanie B M12