

Zderzak KYC-40

Numer produktu: 541694

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Precyzyjna regulacja	15 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	1525 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby zderzakowej	Stal ocynkowana
Materiał kątownika zderzakowego	Odlew ze stali nierdzewnej
Materiał obudowy	Aluminium anodowany
Materiał pokrywy	Polioksymetylen
Materiał zatrzasku	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana