

Manometr MA-27-16-R1/8

Numer produktu: 541733

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Wielkość nominalna, manometr	27
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Wzmocniony poliamid
Materiał części z gwintem	Wzmocniony poliamid
Materiał obudowy	PA
Materiał wznika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	8 g

Cechy	Wartość
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)