

# Portal liniowy DHSL-DGPL25S-HMPL16


Numer części: 542980

FESTO

składa się z napędu bezłeczkowego i lekkiej osi handlingowej, wysoka dynamika z Soft Stop, precyzja, modułowość. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.

Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                |
|---|------------------------|
| Zespół  | Portal liniowy 1.0     |
| Obciążenie użyteczne                                  | 0 ... 2 kg             |
| Napęd, oś-Z   | HMPL-16                |
| Typ napędu, oś-Z                                      | Pneumatyczny           |
| Położenie pośrednie, oś-Z                             | x1                     |
| Skok, oś-Z  | 0 ... 160 mm           |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,02 mm<br>± 0,02 mm |
| Napęd, oś-Y   | DGPL-25-SPC11          |
| Typ napędu, oś-Y                                      | Serwopneumatyczny      |
| Położenie pośrednie, oś-Y                             | x2                     |
| Skok, oś-Y  | 0 ... 1 600 mm         |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,02 mm<br>± 1 mm    |