


Zabierak bezmomentowy FKC-50/63

Numer produktu: 545240

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50/63
Odchylenie promieniowe +/-	4 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	5000 N
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	5000 N
Waga produktu	1200 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał przegubu	Stal wysokostopowa
Materiał elementu gwintowanego	Stal
Materiał płyty	Odlew z aluminium
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa