


Rozgłęziacz FCK-3-PK-4-N

Numer produktu: 546066

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 4 mm, z nakrętką kołpakową
Przyłącze pneumatyczne 2	do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. \varnothing 3 mm z nakrętką
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej