


Rozgałęziacze FCK-3-PK-6-N

Numer produktu: 546067

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	14 g
Przylącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wewn. przewodu 6 mm, z nakrętką kołpakową
Przylącze pneumatyczne 2	do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. Ø 3 mm z nakrętką
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej