

Moduł wartości zadanej MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Numer produktu: 546224

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik aktywnej wartości zadanej	Dioda LED żółta
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED zielona
Zakres napięcia roboczego DC	20 V...30 V
Rezystancja wejściowa, wejście zewnętrznej wartości zadanej	typ. 100 kOhm
Rezystancja wejściowa, wejście wartości zadanej	3 kiloom
Regulowane napięcie wyjściowe	0 V...10 V
Pobór mocy przy 24 VDC	1.5 W
Maks. prąd wyjściowy	27 mA
Tętnienia resztkowe	10 %
Napięcie zewnętrznego wejścia wartości zadanej	0 V...10 V
Napięcie zasilania, ustawienie wartości zadanej	10 V...10.6 V
Prąd zasilania, regulacja wartości zadanej	6 mA...6.36 mA
Potencjometr dla zewnętrznego wejścia wartości zadanej	2.5 kiloom...10 kiloom
Certyfikacja	C-Tick
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	80 g
Przekrój poprzeczny żył kabla	2.5 mm ²
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Typ mocowania	Na szynie H