

Głowica widelkowa SG-UNF3/8"-24-B

Numer produktu: 546540

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	UNF3/8-24
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	105 g
	3.7 oz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał widełek	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana