

Adapter AD-G1-1NPT-I

Numer produktu: 546546

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	21.4 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	90 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	35 Nm
Waga produktu	212.68 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 1 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana