

Adapter
AD-1NPT-G1-I
Numer produktu: 546547

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	24.2 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	35 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	90 Nm
Waga produktu	218.86 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana