

Adapter
AD-G3/4-3/4NPT-I
Numer produktu: 546550

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	18.3 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	60 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	32 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	45 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	195.64 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 3/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana