

Adapter
AD-3/4NPT-G3/4-I
Numer produktu: 546551

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	19.05 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	32 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	60 Nm
Waga produktu	98.13 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G3/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana