


Płyta przyłączeniowa VMPA1-AP-4-1-EMM-4

Numer produktu: 546806

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	42 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	210 g
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy