

# Moduł wyjść CP-A08-M12-EL-Z

Numer produktu: 546924

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H opcjonalnie:
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał pokrywy	Wzmocniony poliamid
Diody LED	3 diagnostyka modułów 8 diagnostyka kanałów 8 status kanału
Maksymalna liczba wyjść	8
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego DC, napięcie obciążenia	24 V
Informacja dot. napięcia obciążenia	przez przyłącze napięcia obciążenia (24VDC)
Tętnienie resztkowe, napięcie obciążenia	4 Vss
Charakterystyka wyjścia	IEC1131-T2
Logika przełączania wyjść	PNP (przełączanie do plusa)
Maks. sumaryczny prąd na moduł	4 A
Izolacja elektryczna między kanałami	nie
Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na grupę