

Filtr podciśnieniowy VAF-DB-1/4

Numer produktu: 547261

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	pionowo
Dokładność filtracji	80 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia	8.7 Nm
Waga produktu	71 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy uchwytów ściennych/płaskich
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocniony PP
Materiał pojemnika	Poliamid
Sprawność impulsu wyrzutowego	7 bar