

Zawór szybkiego odpowietrzania VBQF-U-G18-Q6

Numer produktu: 547532

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Cynkowy odlew kokilowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Średnica nominalna	5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Waga produktu	85.5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR