


Amortyzator hydrauliczny DYSW-8-14-Y1F

Numer produktu: 548073

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Skok	14 mm
Amortyzacja	samonastawna mięka krzywa charakterystyki
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	14 mm
Maks. siła zderzenia	500 N
Maks. pobór energii na skok	4 J
Maks. pobór energii na godzinę	21000 J
Maks. energia resztkowa	0.02 J
Siła resetowania	2.5 N
Min. siła wsuwania	18 N
Waga produktu	42 g
Zakres masy	10 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa