


Pokrywa ochronna CPX-M-AK-C

Numer produktu: 548753

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	30 mm
Wysokość	58 mm
Długość	22 mm
Certyfikacja	UL94 V0
Waga produktu	54 g
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał uszczelnień	NBR
Względna wilgotność powietrza	5 - 90% bez kondensacji