


**Pokrywa
CPX-M-AK-M**
Numer produktu: 548754

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	11,5 mm
Wysokość	13 mm
Długość	49 mm
Waga produktu	15 g
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Względna wilgotność powietrza	5 - 90% bez kondensacji