

Moduł Multi-pin VABE-S6-LT-C-S10-R5

Numer produktu: 549047

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	10 w przypadku zaworów bistabilnych 20 w przypadku zaworów monostabilnych
Maks. prąd całkowity	10 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	790 g
Liczba przyłączy elektrycznych	10
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Przyłącze elektryczne	5-pin M12 Wtyczka
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy