


# Pneum. licznik dodający CCES-P-C8-E

Numer produktu: 549403

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Elektryczny licznik dodający z baterią
Sposób powrotu	Przycisk ręczny lub sygnał elektryczny
Wskaźnik	8-znakowy
Maks. częstotliwość zliczania	7.5 kHz
Maks. tłumiona częstotliwość zliczania	30 Hz
Minimalna długość impulsu dla napędu	15 ms
Minimalny czas trwania impulsu, cofanie	15 ms
Górna wartość progowa DC	5 V...30 V
Zasilanie elektryczne	Bateria litowa
Dolna wartość progowa DC	0.7 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	30 g
Ustawienie wejścia licznika	zobocze ujemne 30 Hz
Wejście licznika (input)	z możliwością programowania
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PC