

# Cewka MD-2-24VDC-PA

Numer produktu: 549903

FESTO



## Karta danych

| Cechy                          | Wartość                    |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pozycja montażu                | dowolny                    |
| Czas pracy ciągłej             | 100%                       |
| Parametry cewki                | 24 V DC: 6,8 W             |
| Dopuszczalne wahania napięcia  | +/- 10 %                   |
| Zgodność z LABS                | VDMA24364-B2-L             |
| Stopień ochrony                | IP65                       |
| Temperatura otoczenia          | -20 °C...50 °C             |
| Maks. moment dokręcenia złącza | 0.5 Nm                     |
| Waga produktu                  | 110 g                      |
| Przyłącze elektryczne          | wg DIN EN 175301-803       |
| Typ mocowania                  | z nakrętką radełkowaną     |
| Informacja o materiałach       | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał cewki                 | Duroplast<br>Miedź<br>Stal |
| Materiał uzwojenia             | Miedź                      |