

Blok przyłączeniowy CPE14-3/2-PRS-3/8-10-NPT

Numer produktu: 550618

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Maks. liczba stref ciśnienia	2
Ciśnienie rozrywające	5 MPa 50 bar 725 psi
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	23 °F...122 °F
Temperatura otoczenia	23 °F...122 °F
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.9 ft-lbf
Waga produktu	20.7 oz
Typ mocowania bloku przyłączeniowego	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej