

Uchwyt czujnika SIEZ-8M-400

Numer produktu: 551407

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	przykręcany Przy pomocy otworów przelotowych
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Informacje o materiałach	Stop aluminium do przeróbki plastycznej Stal TPE-U(PIU)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L