

Wtyczka FBS-RJ45-PP-GS

Numer produktu: 552000

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	30 mm
Wysokość	72 mm
Długość	22 mm
Waga produktu	60 g
Informacja o interfejsie magistrali polowej	PROFINET
Specyfikacja kabla Ethernet	Typ: CAT.5 Średnica pojedynczej żyły: maks. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-żyłowy 0,13 - 0,36 mm ² , 1-żyła
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem	PELV
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm...8 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków	Stop miedzi niklowany i pozłacany