

Tłumik hałasu U-3/8-BR

Numer produktu: 552421

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	5900 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	37 g
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy