

Tłumik hałasu U-1/8-BR

Numer produktu: 552423

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	2050 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	8 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy