


Zawór szybkiego odpowietrzania SE-1/4

Numer produktu: 552431

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1700 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	950 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	8 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Waga produktu	250 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR