



Zawór dźwigniowy z rolką RWB-3-1/8

Numer produktu: 552432

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	120 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/8
Ciśnienie robocze	3.5 bar...8 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	3.5 mm
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Siła uruchamiania	3.1 N
Waga produktu	160 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany