


Światłowód
S00C-TB-P-M4-1-R15
Numer produktu: 552825

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Bariera świetlna jednokierunkowa
Minimalna średnica przedmiotu	0.2 mm
Światłowód – cechy szczególne	Precyzja
Zakres roboczy	120 mm
Temperatura otoczenia	-55 °C...70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	1 m
Min. promień gięcia	15 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III