

Światłowód
S00C-TB-P-C5-2-R10
Numer produktu: 552828

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Widelkowa zaporą świetlną
Minimalna średnica przedmiotu	0.2 mm
Światłowód – cechy szczególne	Widelkowa zaporą świetlną
Zakres roboczy	5 mm
Temperatura otoczenia	-55 °C...70 °C
Wielkość głowicy	Kwadrat 41x15x7 mm Zagłębienie widetek 5x29 mm
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	10 mm
Średnica zewnętrzna	1.25 mm
Materiał obudowy	ABS
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III