

Wzmacniacz ciśnienia DPA-40-16-CRVZS2

Numer produktu: 552929

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ø tłoka	40 mm
Objętość	2 l
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przetłacznik ciśnienia podwójnego tłoka ze zbiornikiem sprężonego powietrza z manometrem z zaworem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie wyjściowe 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ciśnienie robocze	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ciśnienie wejściowe 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Waga produktu	4400 g
Typ mocowania	za pomocą kamieni mocujących
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-10
Przyłącze pneumatyczne 2	KD4
Przyłącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Nierdzewna stal stopowa