

Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-32-S301-350

Numer produktu: 553281

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	38 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	301 mm...350 mm
Wydłużone tłoczysko	112 mm
Konstrukcja	okrągły Zestaw przyssawki fałdowej z przewodowym odpowietrzeniem
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	92 g
Typ mocowania	Push-on za pomocą trzpienia gwintowanego
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa