

Zespół osłony mieszkowej DADB-S1-32-S426-475

Numer produktu: 553457

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	38 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	426 mm...475 mm
Wydłużone tłoczysko	147 mm
Konstrukcja	okrągły Zestaw przyssawki fałdowej z przewodowym odpowietrzeniem
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	117 g
Typ mocowania	za pomocą trzpienia gwintowanego Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa