


Mocowanie
SAMH-G3-Q
Numer produktu: 553569

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	do rowka typu jaskółczy ogon
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Maks. moment dokręcenia	3 Nm
Waga produktu	10 g
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L