

Przewód z tworzywa sztucznego PUN

Numer produktu: 553573

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	3 mm...16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2 mm...11 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...30 bar
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny przezroczysty niebieski przezroczysty żółty przezroczysty zielony przezroczysty czerwony Przezroczysty, czarny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)