

Przewód z tworzywa sztucznego PAN

Numer produktu: 553610

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm...16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.5 mm...12 mm
Spełnia normę	DIN 73378-PA12-PHL
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...35 bar
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olej mineralny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-60 °C...100 °C
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PA12-P TPE-A