

Wtyczka
CAMF-B-M25-G4
Numer produktu: 555676

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Dodatkowe funkcje	Montaż zapobiegający przed zgubieniem
Pozycja montażu	dowolny
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	160 V
Obciążalność prądowa	1 A
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego