

Kabel enkodera NEBM-T1G12-T1G12-10

Numer części: 556799

FESTO

Dla połączenia silnika z pozycjonerem



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	W stanie zmontowanym IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 90 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 90 °C
Min. promień gięcia	82 mm
Budowa kabla	Ekranowany 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Średnica kabla	11 mm
Długość kabla	10 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)